



Hoofd

Range	Merten
Beschermde naam	M-Pure
Product or component type	Afdekframe

Complementair

Aantal stellen	4 voudig
Kleurtint	Actiefwit (RAL 9016)
Oppervlakte afwerking	Glanzend
Oppervlaktebehandeling	Antibacterieel
Materiaal	Thermoplast
IP-beschermingsgraad	IP20
Height	90 mm
Width	306 mm
Depth	12 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,400 cm
Package 1 Width	8,800 cm
Package 1 Length	30,800 cm
Package 1 Weight	54,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	2,700 cm
Package 2 Width	9,200 cm
Package 2 Length	30,700 cm
Package 2 Weight	142,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	44
Package 3 Height	19,900 cm
Package 3 Width	30,500 cm
Package 3 Length	40,400 cm
Package 3 Weight	3,522 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja