



### Hoofd

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Range of product               | Merten Systeem Design |
| Beschermde naam                | System Design         |
| Product or component type      | Stopcontact           |
| Product presentatie            | Compleet product      |
| Standaard stopcontact          | Schuko                |
| Aantal stellen                 | 1 voudig              |
| Standaard beschrijving uitgang | Laterale aarding      |

### Complementair

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Configuratie polen stopcontact | 2P + E met kleppen                      |
| Montage apparaat               | Verzonken                               |
| Bevestigingsmethode            | Met schroeven en klauwen                |
| In toegekende stroomsterkte    | 16 A bij 250 V AC conform aan DIN 49440 |
| Kleurtint                      | Antraciet mat                           |
| Materiaal                      | PC (polycarbonaat) mat                  |
| Connections - terminals        | Schroefloze aansluitklemmen             |
| Lengte                         | 71 mm                                   |
| Height                         | 40 mm                                   |
| Width                          | 71 mm                                   |

### Omgeving

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt    |
| Standards              | DIN 49440 |

### Packing Units

|   |          |
|---|----------|
| Type verpakking 1                       | PCE      |
| Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 | 1        |
| Gewicht verpakking 1                    | 84 g     |
| Hoogte verpakking 1                     | 4 cm     |
| Breedte verpakking 1                    | 7,3 cm   |
| Lengte verpakking 1                     | 7,3 cm   |
| Type verpakking 2                       | BB1      |
| Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 | 10       |
| Gewicht verpakking 2                    | 967 g    |
| Hoogte verpakking 2                     | 9 cm     |
| Breedte verpakking 2                    | 18 cm    |
| Lengte verpakking 2                     | 27 cm    |
| Type verpakking 3                       | CAR      |
| Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 | 40       |
| Gewicht verpakking 3                    | 4,273 kg |
| Hoogte verpakking 3                     | 19 cm    |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Breedte verpakking 3 | 30 cm |
| Lengte verpakking 3  | 40 cm |

## Offer Sustainability

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product   |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#">REACH-verklaring</a>  |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Kwikvrij                            | Ja  |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#">Ja</a>  |
| RoHS-regulering China               | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>   |
| Milieu Profiel                      | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>   |