



### Hoofd

Beschermde naam	M-Smart M-Star M-Plan glass System M M-Arc M-Elegance M-Plan
Product or component type	Stopcontact
Product presentatie	Mechanisme met centrale plaat
Standaard stopcontact	Duits
Extra informatie stekkerbus	Met scharnierend deksel

### Complementair

Configuratie polen stopcontact	2P + E
Bedradingsapparaat monteren	Verzonken
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
Nominale stroom	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Kleurtint	Aluminium
Connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
Materiaal	Polycarbonaat mat
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP44
----------------------	------

### Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	102,0 g
Hoogte verpakking 1	5,3 cm
Breedte verpakking 1	7,6 cm
Lengte verpakking 1	7,6 cm
Type verpakking 2	CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	50
Gewicht verpakking 2	5,51 kg
Hoogte verpakking 2	18,5 cm
Breedte verpakking 2	30,0 cm
Lengte verpakking 2	40,0 cm

### Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	In studie
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## contractuele waarborg

---

Garantie

18 months

---