



Hoofd

Range	Merten
Product name	System Design
Product or component type	USB-lader + wandcontactdoosuitgang

Complementair

Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat
Montage apparaat	Verzonken
Nummerstekkerbus	1
Configuratie polen stopcontact	2P + E
Standaard stopcontact	Schuko
Nominale stroom	16 A
Type USB-voeding	USB type A + C
Geïntegreerd aansluitingstype	1 wandcontactdoosuitgang 250 V AC, maximale belastingsstroom: 16 A 1 USB type A 5 V DC, maximale belastingsstroom: 2,4 A 1 USB type C 5 V DC, maximale belastingsstroom: 3 A
Positie geaarde kabelschoen	Rechte 0° positie
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
Kleurtint	Lotuswit (RAL 9003)
Oppervlakte afwerking	Glanzend
Oppervlaktebehandeling	Geverfd
Type of packing	Doos
Ambient air temperature for storage	-20...60 °C
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
Aantal aansluitklemmen	3
Number of cables	2
Capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm ² voor stijf kabel(s) 1.5...2.5 mm ² voor gestrengd kabel(s)
Materiaal	Thermoplast
Wire stripping length	11 mm
Height	71 mm
Width	71 mm
Depth	44 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Net weight	0,092 kg
Standards	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Product certifications	KEMA- KEUR[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]VDE[RETURN]NEMKO[RETURN]OVE
Richtlijnen	2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
IK-beschermingsgraad	IK04
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	125,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	10,750 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.