



### Hoofd

Range	Merten System Design
Beschermde naam	D-Life
Product or component type	Stopcontact
Product presentatie	Compleet product
Standaard beschrijving uitgang	Laterale aarding
Standaard stopcontact	Schuko
Extra informatie stekkerbus	Sluiting

### Complementair

Configuratie polen stopcontact	2P + E
Bedradingsapparaat monteren	Verzonken
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
[In] rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Kleurtint	Roestvrij staal
Connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
Materiaal	Polycarbonaat glanzend

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

### Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	109 g
Hoogte verpakking 1	4,9 cm
Breedte verpakking 1	8 cm
Lengte verpakking 1	10,8 cm
Type verpakking 2	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	5
Gewicht verpakking 2	630 g
Hoogte verpakking 2	6,7 cm
Breedte verpakking 2	17,4 cm
Lengte verpakking 2	37,3 cm
Type verpakking 3	CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	30
Gewicht verpakking 3	4,25 kg
Hoogte verpakking 3	32,5 cm
Breedte verpakking 3	30 cm
Lengte verpakking 3	40 cm

## Offer Sustainability

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Voldoet <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>