



Hoofd

Range	Merten
Product or component type	Schakelaar
Device application	Verlichting
Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe
Technologietype	Elektromechanisch
Montage apparaat	Verzonken
Aantal tuimelschakelaars	1
Aandrijver	Tuimelaar

Complementair

Functie schakelaar	2-polig 1-weg
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Nominale stroom	10 AX
Connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,600 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,200 cm
Package 1 Weight	62,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,200 cm
Package 2 Length	27,600 cm
Package 2 Weight	730,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,700 cm
Package 3 Width	33,900 cm
Package 3 Length	41,000 cm
Package 3 Weight	4842,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------