



Hoofd

Range of product	Merten sokkels
Product or component type	Schakelaar
Product presentatie	Mechanisme:

Complementair

Functie schakelaar	1-polig 2-weg
Aandrijver	Tuimelaar
Montage apparaat	Verzonken
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
[Ue] rated operational voltage	250 V
Nominale stroom	10 AX
Maximale schakelstroom	10 A
Aantal tuimelschakelaars	1
Connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
Materiaal	Metaal Kunststof

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	62 g
Hoogte verpakking 1	3,7 cm
Breedte verpakking 1	7,1 cm
Lengte verpakking 1	7,1 cm
Type verpakking 2	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	10
Gewicht verpakking 2	739 g
Hoogte verpakking 2	18 cm
Breedte verpakking 2	9 cm
Lengte verpakking 2	27 cm
Type verpakking 3	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	60
Gewicht verpakking 3	4,83 kg
Hoogte verpakking 3	30 cm
Breedte verpakking 3	30 cm
Lengte verpakking 3	40 cm

Offer Sustainability

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
Cradle-to-Cradle	Brons
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------