



Hoofd

Range	Merten
Beschermde naam	D-Life
Product or component type	Afdekframe

Complementair

Aantal stellen	2 voudig
Kleurtint	Roestvrij staal
Oppervlakte afwerking	Mat
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Materiaal	Thermoplast
IP-beschermingsgraad	IP20
Height	90 mm
Width	163 mm
Depth	12 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	16,200 cm
Package 1 Weight	28,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	2,800 cm
Package 2 Width	9,200 cm
Package 2 Length	16,600 cm
Package 2 Weight	74,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	20,100 cm
Package 3 Width	30,400 cm
Package 3 Length	40,800 cm
Package 3 Weight	3998,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist