



### Principal

Gama	Merten
Nombre estético	M-Elegance
Tipo de producto o componente	Marco de cubierta

### Complementario

Número de segmentos	3 segmentos
Tono de color	Blanco activo
Acabado de la superficie	Satinado
Tratamiento de superficie	Barnizado
Material	Termoplástico
Grado de protección IP	IP20
Altura	90 mm
Ancho	234 mm
Profundidad	12 mm

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,000 cm
Paquete 1 Ancho	9,000 cm
Paquete 1 Longitud	23,200 cm
Paquete 1 Peso	68,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	2,600 cm
Paquete 2 Ancho	9,600 cm
Paquete 2 Longitud	24,100 cm
Paquete 2 Peso	166,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	56
Paquete 3 Altura	19,700 cm
Paquete 3 Ancho	30,600 cm
Paquete 3 Longitud	40,600 cm
Paquete 3 Peso	5,046 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------