



Hoofd

Range	Merten System Design
Beschermde naam	D-Life
Product or component type	Afdekframe

Complementair

Aantal stellen	3 voudig
Colour	Sahara
Oppervlakte afwerking	Mat
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Mounting mode	Horizontaal en verticaal
IP-beschermingsgraad	IP20
Height	90 mm
Width	234 mm
Depth	12 mm
Market segment	Residentieel

Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	39,0 g
Hoogte verpakking 1	1,2 cm
Breedte verpakking 1	8,4 cm
Lengte verpakking 1	23,3 cm
Type verpakking 2	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	2
Gewicht verpakking 2	104,0 g
Hoogte verpakking 2	3,0 cm
Breedte verpakking 2	24,0 cm
Lengte verpakking 2	9,0 cm
Type verpakking 3	CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	64
Gewicht verpakking 3	3,73 kg
Hoogte verpakking 3	18,5 cm
Breedte verpakking 3	30,0 cm
Lengte verpakking 3	40,0 cm

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS

Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

Milieu Profiel

 [Milieuprofiel Van Het Product](#)
