



Γενικός

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Σειρά | Merten |
| Σειρά προϊόντος | Merten inserts |
| Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος | Dimmer |

Συμπληρωματικός

| | |
|---------------------------|---|
| Τύπος dimmer | Περιστροφικό dimmer |
| Έλεγχος dimmer | Τύπος περιστροφικός πίεσης |
| Τύπος ελέγχου | Τύπος περιστροφικός πίεσης |
| Λειτουργία διακόπτη | 1-πόλου 1-εξόδων |
| Τύπος φορτίου | Incandescent lamp 230 V halogen lamp ηλεκτρονικός μετασχηματιστής |
| Εύρος ισχύος | Incandescent lamp: 20...630 W Halogen lamp: 20...630 W Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής: 20...630 W |
| Rated current/voltage | 10 A σε 230 V AC |
| Τύπος προστασίας | Προστασία υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος με αυτόματη επαναφορά |
| Συνδέσεις - ακροδέκτες | Ακροδέκτες βίδας |
| Αριθμός ακροδεκτών βρόχου | 1 |
| Σχήμα κεφαλής βίδας | Pozidriv No 1 και combi |
| Ικανότητα σύσφιξης | 1.5...2.5 mm ² για μονόκλωνο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm ² για άκαμπτο με κλώνους καλώδιο(α) |
| Στήριξη συσκευής | Χωνευτό |
| Βάθος ενσωμάτωσης | 29 mm |
| Ύψος | 87 mm |
| Πλάτος | 87 mm |
| Βάθος προεξοχής | 22 mm |
| Συμβατότητα προϊόντος | LED illumination light kit |

Περιβάλλον

| | |
|-------------------------|---|
| Πρότυπα | EN 60669-1 EN 60669-2-1 |
| Πιστοποιήσεις προϊόντος | FIMKO CE |
| Βαθμός προστασίας IP | IP20 also with visual parts removed IP44 with additional sealing kit |

Ποσότητα συσκευασίας

| | |
|--------------------------------|---------|
| Τύπος συσκευασίας 1 | PCE |
| Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 | 1 |
| Βάρος συσκευασίας 1 | 115 g |
| Ύψος συσκευασίας 1 | 8,2 cm |
| Πλάτος συσκευασίας 1 | 5,7 cm |
| Μήκος συσκευασίας 1 | 8,2 cm |
| Τύπος συσκευασίας 2 | CAR |
| Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 | 40 |
| Βάρος συσκευασίας 2 | 5,01 kg |
| Ύψος συσκευασίας 2 | 18,5 cm |
| Πλάτος συσκευασίας 2 | 30 cm |
| Μήκος συσκευασίας 2 | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------------|--|
| Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς | Προϊόν Green Premium |
| Χωρίς SVHC κατά REACH | Ναι |
| Οδηγία RoHS EE | Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE |
| Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα | Ναι |
| Χωρίς υδράργυρο | Ναι |
| Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS | Ναι |
| Κανονισμός RoHS Κίνας | Δήλωση RoHS Κίνας |
| Προφίλ κυκλικότητας | Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής |
| ΑΗΗΕ | Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων. |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Εγγύηση | 18 months |
|---------|-----------|