



Hoofd

Range	Merten
Product or component type	Schemeringschakelaar
Kleurtint	Lichtgrijs

Complementair

Beschikbarefunctie	Met geïntegreerde lichtsensor
[Ue] rated operational voltage	230 V
[In] rated current	10 A
Schakelcapaciteit in W	2300
Lichtgevoeligheid	2...300 lux
Type en samenstelling contacten	1 NO
Materiaal	Polycarbonaat glanzend

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP54
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	10,700 cm
Package 1 Weight	198,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	35
Package 2 Height	19,400 cm
Package 2 Width	30,900 cm
Package 2 Length	40,200 cm
Package 2 Weight	7318,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja

Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.