



### Principal

Nombre estético	Elegance
Tipo de producto o componente	Pulsador
Tipo de bus	KNX
Color	Blanco

### Complementario

Tipo de control	Tipo de toque Sin contacto
Tipo de sensor	Temperature
Montaje del dispositivo	Rasante
Número de teclas de función	4
Función disponible	Los flancos de pulso activan telegramas de 1, 2, 4 u 8 bits Configuración rápida: llama a una configuración preestablecida Pulsador de 1 a 4 pulsadores Modo nocturno: los LED se iluminan con brillo reducido Programable con ETS4 y superior Flancos de pulso con telegramas de 2 bytes Con pantallas de estado Ciego (superficie simple / doble) Símbolos retroiluminados Deshabilitar funciones Recuperación de escena Comportamiento y brillo de las pantallas de estado Regulador lineal de 8 bits Conmutación, alternancia, atenuación (superficie única / doble) Protección de desmontaje con accesorios Configuración avanzada: configuración individual Guardar escena Función de proximidad
Señalizaciones en local	1 LED por canal (blanco verde)
Marcado	Con símbolos
Material	Plástico
Tono de color	Blanco
Tratamiento de superficie	Barnizado
Ancho	71 mm
Altura	71 mm

### Entorno

Grado de protección IP	IP20
------------------------	------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,800 cm
Paquete 1 Ancho	7,700 cm
Paquete 1 Longitud	7,700 cm
Paquete 1 Peso	124,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	19,700 cm
Paquete 2 Ancho	30,400 cm
Paquete 2 Longitud	40,900 cm
Paquete 2 Peso	6,250 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.