



### Hoofd

Range of product	Mureva Styl
Product or component type	Bevestigingsframe
Bereik compatibiliteit	Mureva Styl
Kleurtint	Grijs (RAL 7016)

### Complementair

Montage apparaat	Verzonken
Aantal stellen	3 voudig
Installatierichting	Horizontaal
Gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal	PC
Afstand tussen middelpunten	71 mm
Lengte	226 mm
Height	23 mm
Width	84 mm
Projectiediepte	19 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Omgeving

Quality labels	NF AENOR
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
Vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...55 °C

### Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	89,0 g
Hoogte verpakking 1	2,0 cm
Breedte verpakking 1	8,1 cm

Lengte verpakking 1	22,3 cm
Type verpakking 2	S04
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	24
Gewicht verpakking 2	3,517 kg
Hoogte verpakking 2	30,0 cm
Breedte verpakking 2	40,0 cm
Lengte verpakking 2	60,0 cm
Type verpakking 3	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	4
Gewicht verpakking 3	454,0 g
Hoogte verpakking 3	8,0 cm
Breedte verpakking 3	16,0 cm
Lengte verpakking 3	39,5 cm

## Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>