



Hoofd

Range of product	Mureva Styl
Aantal tuimelschakelaars	1
Kleurtint	Grijs (RAL 7016)

Complementair

Montage apparaat	Oppervlak Verzonken
Functie schakelaar	1-polig 1-weg
Aandrijver	Tuimelaar
Nominale stroom	10 AX
Type last	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Ue toegekende bedrijfspanning	250 V AC
Gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal	PC (polycarbonaat) ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Height	70 mm
Width	70 mm
Depth	14 mm

Omgeving

Quality labels	NF AENOR
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
Vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Standards	EN 60669-1
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	18,0 g
Hoogte verpakking 1	1,1 cm
Breedte verpakking 1	7,5 cm
Lengte verpakking 1	7,5 cm
Type verpakking 2	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	10
Gewicht verpakking 2	266,0 g
Hoogte verpakking 2	8 cm
Breedte verpakking 2	16 cm
Lengte verpakking 2	39,5 cm
Type verpakking 3	S04
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	60
Gewicht verpakking 3	2,494 kg
Hoogte verpakking 3	30 cm
Breedte verpakking 3	40 cm
Lengte verpakking 3	60 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product