

MUR35042

Mureva Styl - Inzetstuk - Rolluik Impulsschakelaar - Pijlen - IP55 - Grijs / Antraciet



Hoofd

Range of product	Mureva styl
Type product of component	Drukknop
Product presentatie	Mechanisme:
Technologietype	Elektromechanisch
Aantal tuimelschakelaars	2
Kleurtint	Grijs (RAL 7016)

Complementair

Montage apparaat	Oppervlak Verzonken
Aandrijver	Tuimelaar
Nominale stroom	10 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	250 V AC
Gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal	Koper SEBS ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm ² voor stijf kabel(s) 1.5...2.5 mm ² voor gestrengd kabel(s) 1.5...2.5 mm ² voor flexibel kabel(s)
Wire stripping length	13 mm
Weerstand chemische en wasmiddelen	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan
Height	71 mm
Width	71 mm
Depth	40 mm

Omgeving

Quality labels	EAC CE AENOR NF
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK07
Vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Standards	EN 60669-1
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	8,6 cm
Package 1 Length	8,8 cm
Package 1 Weight	89,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,446 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja