



Hoofd

Range of product	Mureva Styl
Product or component type	Nooddrukknop
Product presentatie	Mechanisme:
Kleurtint	Drukknop: rood Afdekplaat: geel

Complementair

Montage apparaat	Oppervlak Verzonken
Technologie type	Elektromechanisch
Nominale stroom	3 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	240 V AC
Gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Height	71 mm
Width	71 mm
Depth	80 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Omgeving

Quality labels	EAC CE
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
Vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	129,0 g
Hoogte verpakking 1	8,5 cm
Breedte verpakking 1	8,7 cm
Lengte verpakking 1	9,3 cm
Type verpakking 2	S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	12
Gewicht verpakking 2	1,984 kg
Hoogte verpakking 2	15,0 cm
Breedte verpakking 2	30,0 cm
Lengte verpakking 2	40,0 cm
Hoogte verpakking 3	30 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product