



Principal

Gama	Mureva Styl
Gama de produse	Mureva Styl
Tip produs sau componenta	Priza
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Configuratie poli priza	2P + E
Descriere priza standard	Impamantare
Standard priza	Schuko
Culoare	Gri (RAL 7016)

Suplimentar

Montare dispozitiv	Incastrat
Numar priza	1
Curent nominal	16 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a.
Conditii de utilizare	Interior/exterior
Material	PP (polipropilena) Alama PC (policarbonat)
Mod de fixare	Cu surub
Capacitate conexiune de prindere	1...2.5 mm ² pentru rigid cablu(ri) 1...2.5 mm ² pentru torsadat cablu(ri) 1...2.5 mm ² pentru flexibil cablu(ri)
Lungime de dezizolare conductor	13 mm
Lungime	84 mm
Inaltime	55 mm
Latime	84 mm
Adancimea proiectata	30 mm
Adancime de montaj	25 mm
Rezistenta la produse chimice si detergenti	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Etichete privind calitatea	AENOR EAC
Grad de protectie IP	IP55
Grad de protectie IK	IK08
Intarziere flacara	Autostingere 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-25...55 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	125,300 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,340 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------