



### Hoofd

Range of product	Mureva Styl
Product or component type	Oppervlakte gemonteerde box
Bereik compatibiliteit	behuizing
Kleurtint	Grijs (RAL 7016)

### Complementair

Montage apparaat	Oppervlak
Aantal stellen	2 gangs vertical
Kalbelinvoer	Easy valve access
Gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal	PP (polipropyleen) SEBS
Afstand tussen middelpunten	71 mm
Lengte	76 mm
Height	54 mm
Width	147 mm
Depth	54 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Omgeving

Quality labels	AENOR NF
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
Vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...55 °C

## Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	120 g
Hoogte verpakking 1	5,4 cm
Breedte verpakking 1	7,6 cm
Lengte verpakking 1	14,8 cm
Type verpakking 2	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	5
Gewicht verpakking 2	692 g
Hoogte verpakking 2	17 cm
Breedte verpakking 2	9 cm
Lengte verpakking 2	40 cm
Type verpakking 3	S04
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	30
Gewicht verpakking 3	4,883 kg
Hoogte verpakking 3	30 cm
Breedte verpakking 3	40 cm
Lengte verpakking 3	60 cm

## Offer Sustainability

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>