



Hoofd

Range of product	Mureva styl
Product or component type	Ingang kabel
Bereik compatibiliteit	Mureva styl
Quantity per set	Set van 10

Complementair

Number of cables	1
Type schroefdraad	M20
Kalbelinvoer	Gemakkelijke kleptoegang
Gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal	PP (polipropyleen) SEBS
Kleurtint	Wit (RAL 9003)
Lengte	49 mm
Height	13 mm
Width	42 mm
Weerstand chemische en wasmiddelen	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

Quality labels	AENOR NF
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	46,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	16,0 cm
Package 2 Length	39,5 cm
Package 2 Weight	552,0 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	4,093 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist