



Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Rögzítőkeret
Termékcsalád kompatibilitása	Mureva Styl
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Sorolás száma	2-es sorolás
Telepítési irány	Függőleges
A használat feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	PC
Középpontok közötti távolság	71 mm
Hosszúság	84 mm
Magasság	23 mm
Szélesség	155 mm
Kiálló mélység	19 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Környezet

Minőségi címkék	NF AENOR
IP védettségi fok	IP55
IK védettségi fok	IK08
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2 cm
1. csomag szélessége	8,1 cm
1. csomag hossza	15,4 cm
1. csomag súlya	64 g

2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	120
2.csomag magassága	45 cm
2. csomag szélessége	80 cm
2. csomag hossza	120 cm
2. csomag súlya	36,736 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen