



#### Fő jellemzők

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                               | Spacial                                                                          |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Telepítési tartozék                                                              |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Ajtó/ablak kontakt                                                               |
| For enclosure nominal dimensions           | -                                                                                |
| Termékcsalád kompatibilitása               | Spacial Spacial S3DB<br>Spacial Spacial CRNG                                     |
| Szerelési hely                             | Telepítés ajtóra vagy panelre                                                    |
| Készülék összetétel                        | 2 forgópánt<br>1 reteszelő rúd<br>1 rögzítő tartozékok<br>1 szabadon futó görgők |
| Anyag                                      | Átlátszó zöld akril butadién sztírol + polikarbonát<br>alumínium                 |
| Zárolási típus                             | Bezárás retesszel                                                                |
| Reteszek száma                             | 1                                                                                |
| Kulcs száma                                | 2233X                                                                            |

#### Kiegészítő jellemzők

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Magasság           | 300 mm            |
| Szélesség          | 300 mm            |
| Mélység            | 77 mm             |
| A telepítés típusa | Beltéri telepítés |

#### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 12,0 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 35,0 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 53,0 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 2,444 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P12      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 30       |
| 2. csomag magassága                  | 155,0 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 80,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 120,0 cm |
| 2. csomag súlya                      | 80,0 kg  |

#### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                    |
| REACH rendelet                | REACH Nyilatkozat                                                       |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes                  | Igen                                                                    |
| Kínai RoHS rendelet           | Kínai RoHS Nyilatkozat                                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen                                                                    |

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Környezetvédelmi közzététel |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a> |
| Körkörösségi profil         | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                         |
| <b>Garancia</b>             |                                                                                                                               |
| Garancia                    | 18 months                                                                                                                     |