



### Fő jellemzők

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Termékcsalád                               | Spacial                                   |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Szekrény tartozék                         |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Ajtó                                      |
| Application                                | Többcélú                                  |
| For enclosure nominal dimensions           | -                                         |
| Szerelési hely                             | Mellső                                    |
| Termékcsalád kompatibilitása               | Spacial Spacial CRNG                      |
| Készülék összetétel                        | 1 ajtók<br>Reteszelő rendszer fogantyúval |
| Mennyiség készletenként                    | 1 darab                                   |

### Kiegészítő jellemzők

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Anyag               | Ajtó: acéllemez            |
| Szín                | Szürke (RAL 7035)          |
| Felületkezelés      | Texturált epoxi poliészter |
| Zárolási típus      | Zár, 3 mm-es dupla rudas   |
| Reteszek száma      | 1                          |
| Ajtó típusa         | Sima                       |
| Ajtónyitási oldal   | Megfordítható (120 °)      |
| Legnagyobb terhelés | 50 kg/m²                   |
| Magasság            | Névleges: 200 mm           |
| Szélesség           | Névleges: 300 mm           |
| Nettó súly          | 0,96 kg                    |

### Csomagolási egység

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1       |
| 1. csomag magassága                 | 4,0 cm  |
| 1. csomag szélessége                | 31,0 cm |
| 1. csomag hossza                    | 41,0 cm |
| 1. csomag súlya                     | 960,0 g |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                    |
| REACH rendelet                | REACH Nyilatkozat                                                       |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes                  | Igen                                                                    |
| Kínai RoHS rendelet           | Kínai RoHS Nyilatkozat                                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen                                                                    |
| Környezetvédelmi közzététel   | A Termék Környezeti Profilja                                            |
| Körköröségi profil            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                   |

Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|