



Egenskaber

Sortiment	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLS
Enheds forkortelse	PLS
Enclosure type	Flere anvendelser
Category	Insulating modular rear
Nominal height	270 mm
Nominal width	270 mm
Nominal depth	135 mm
Kapslingsmontage	Væg monteret
Sammensætning	1 rear part: on enclosure
Krop	One stk. moulded
Fronttype	Uden

Produktinformationer

Materiale	Plyester forstærket med glasfiber
Farve	Krop: grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208 NEMA classification 13 NEMA 4X
Produktcertificeringer	UL

miljø

Elektrisk isolationsklasse	Klasse II
IP kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK09 i henhold til IEC 62262
Brandmodstand	960 °C i henhold til IEC 62208
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-30...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	13,8 cm
Pakke 1 Længde	26,8 cm
Package 1 Length	31,0 cm
Pakke 1 Vægt	1,204 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)  EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt

