



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	19"-os tartó
Application	Elektronikus alkalmazás
For enclosure nominal dimensions	- H: 2000 mm
Polctípus	Lengő központi részen kívül
Szerelési hely	Szekerényszerkezeten
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial SM
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 2 8 szabványos érintkezőszám 1 forgópántok 1 oldalsó zár
Mennyiség készletenként	1 darab
19"-os egységek száma	40

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acél
Társított szekrény típusa	Álló szekrény
Felületkezelés	Horganyzott
Zárolási típus	Fogantyú gömbzárral
Rögzítési mód	Rögzítő készlettel
Beállítás	Mélysége 25 mm-enként állítható
Szín	Oldallemez: szürke (RAL 7035)
Állandó engedélyezhető teljesítmény	3,75 kg per unit with a maximum of 150 kg
A 19"-os polcok nyílása	Megfordítható 120 °
Magasság	2000 mm
Szélesség	800 mm
Mélység	1901 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,500 cm
1. csomag szélessége	72,000 cm
1. csomag hossza	195,000 cm
1. csomag súlya	29,341 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P2M
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	90,000 cm
2. csomag szélessége	200,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	308,410 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------