



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	19"-os tartó
Application	Elektronikus alkalmazás
For enclosure nominal dimensions	-
Polctípus	Lengő panelek nélkül
Szerelési hely	Székényszerkezeten
Rögzítés	19"-os lengő polc tartók
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial SM
Készülék összetétel	1 rack
19"-os egységek száma	40

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acél
Társított szekrény típusa	Álló szekrény
Felületkezelés	Horganyzott
Zárolási típus	Zár, 5 mm-es dupla rudas
Rögzítési mód	Rögzítő készlettel
Beállítás	Mélysége 25 mm-enként állítható
Állandó engedélyezhető teljesítmény	3 kg egységenként
A 19"-os polcok nyílása	Megfordítható 120 °
Magasság	2000 mm
Szélesség	600 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,0 cm
1. csomag szélessége	51,5 cm
1. csomag hossza	187,0 cm
1. csomag súlya	18,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------