

PFXSP5B10

Power Box, Modular, 2COM, 2ETH 1Gbps,
USB A & mini-B, 2xSD, I/F expandable, Sound,
AUX, 12VDC



기본항목

제품의 범위	Pro-face SP5000
제품 또는 구성요소 타입	기본 장치

전기적/기계적 특성

[문의] 정격 공급 전압	12 V DC
W 단위의 전력 소모	25 W
W 단위의 전력 소모	25 W 12.5 W
메모리 설명	Device memory 1 GB
통합된 연결 타입	COM1 연속 링크 서브-D 9-핀 수 커넥터 1개 RS232C/RS422/RS485, 전송률: 2400...115200 bps
냉각의 타입	AN (air natural)
높이	131 mm
너비	188 mm
깊이	35 mm
제품 무게	0.9 kg

사용환경

표준	UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
제품 인증	UL[RETURN]cUL[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]KC[RETURN]RCM[RETURN]AC[RETURN]
Directives	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2012/19/EU - WEEE directive 2011/65/EU - RoHS 2015/863/EU - RoHS directive 1907/2006/EC - REACH directive 2014/34/EU - ATEX directive 2014/53/EU - radio equipment directive
사용온도	0...60 °C
저장온도	-20...60 °C
상대 습도	10...90 % 비응축
보관 상대 습도	10...90 % 비응축
사용 고도	2000 m
오염 정도	0
환경적 특성	Corrosive gas free
내충격성	147 m/s ² X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min)) 일치되는 IEC 61131-2

내진동	3.5 mm constant amplitude 5...9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) 일치되는 IEC 61131-2
전자기 적합성	전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 - test level: 2 kV (전력 포트) conforming to IEC 61000-4-4

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14.300 cm
Package 1 Width	21.500 cm
Package 1 Length	26.000 cm
Package 1 Weight	1.085 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	40.000 cm
Package 2 Length	60.000 cm
Package 2 Weight	5.380 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	16
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	30.084 kg

상품의 지속 가능성

지속 가능성 제공 상태	Green Premium 제품
REACH 규정	 REACH 선언
EU RoHS 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음	예
중국 RoHS 규정	 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보	 예

계약 보증

보증	18 개월
----	-------