



Κύριος

Σειρά	PratiKa
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Ρευματοδότης
Σύντομο όνομα συσκευής	PratiKa ρευματοδότης
Κατηγορία ρευματολήπτη, ρευματοδότη	Low τάση
Περιγραφή πόλων	2P + E
Τύπος δικτύου	AC
Standard έξοδος	Βιομηχανικός

Συμπληρωματικός

Τρόπος τοποθέτησης	Στήριξης σε μετώπη
Σχήμα σταθμού ελέγχου, ρευματολήπτη, ρευματοδότη	Γωνιακή
[In] ονομαστικό ρεύμα	32 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	380...415 V
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Γείωση γείωσης δεξιόστροφα	9 h
Υλικό ρευματοδότη, ρευματολήπτη	Περίβλημα: αυτοσβενύμενο πολυμερές
Υλικό επαφών	Μούφες: χαλκός
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Βίδες
Διατομή καλωδίου	2,5...10 mm ²
Βάρος προϊόντος	0,236 kg
Διάσταση βάσης	90 x 100 mm
Ύψος	100 mm
Πλάτος	95 mm
Βάθος	118 mm
Χρώμα	Χρώμα 1γκρι (RAL 7035)
Τάση χρώμα	Κόκκινο

Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Βαθμός προστασίας IP	Βαθμός προστασίας IP 18IP67 συμμόρφωση με JIS C 4520
Βαθμός προστασίας IK	IK βαθμός προστασίας 4IK08 συμμόρφωση με EN 62262
Αντοχή σε πυρκαγιά	850 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
Σχετική υγρασία	50 % σε 40 °C 70 % σε 30 °C 90 % σε 20 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	35 °C (86400 s)

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	11,8 cm
Package 1 Weight	468,0 g

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS ΕΕ	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS	 Ναι
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------