



Áttekintés

Átfutási idő	Általában van raktáron
--------------	------------------------

Fő jellemzők

Main Input Voltage	230 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Kábelhossz	2,00 m
Vezetékek száma	1
Tartozékok	Felhasználói kézikönyv

Fizikai

Szín	Fehér
Magasság	6,2 cm
Szélesség	27,2 cm
Mélység	11 cm
Nettó súly	0,75 kg
Mounting preference	No preference
Szerelési mód	Polcra szerelhető

Bemenet

Bemeneti teljesítmény	2300 W
Hálózati frekvencia	50 Hz
Maximális bemeneti áramerősség	10 A
Kapcsolási áram kapacitás	10 A

Kimenet

Csatlakozóaljzatok száma	6
Aljzat szabványától eltérés	Schuko CEE 7

Megfelelőség

Terméktanúsítványok	CE
Berendezés védelmi irányelvek	Teljes élettartamra szóló: 50,000 Euro

Környezetvédelem

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...40 °C
Relatív páratartalom	0...95 % nem kondenzálódó
Működési magasság	0...50000 ft
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-15...45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom	0...95 %
Tárolási magasság	0,00...15240,00 m

Túlfeszültség-védelem és szűrés

NM túlfeszültség válaszidő (ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	40 dB
Peak current	48 kA common mode
Túlfeszültség-energia osztályozás	1836 J

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,800 cm
1. csomag szélessége	14,800 cm
1. csomag hossza	39,700 cm
1. csomag súlya	887,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,855 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	40
3. csomag magassága	45,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	50,840 kg
SCC14	10731304313721

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	Teljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban)
----------	--