



Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produkt navn	Resi9 CX
Produkttype	Kapsling
Kapslingstype	Fordelingskapsling
Antal 18 mm moduler pr række	13
Medfølgende udstyr	1 x terminalblok tilbehør 1 x jordingsterminal blok 1 x forside 4 x DIN skinne 4 x label beskytter 5 x afdækningsplade 1 x bagplade
Type af dør	Uden
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Farve	Kapsling/tavle: hvid (RAL 9003)

Produktinformationer

Kapslingsmontage	Overflade
Antal vandrette rækker	4
[In] mærkestrøm	90 A
Skinnetype	DIN
Montage plade beskrivelse	Uden montageplade
Kompatibel med sløjfeskinner og fordelerblokke	Standard
Antal klemrækker	1 jord med 24 udgående
Fordelerblok for afgange	3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ² til jord
Kapslingsmateriale	Selvslukkende material
Bredde	252 mm
Højde	625 mm
Dybde	120 mm
Indvendig dybde	106 mm
Land	Danmark

Miljø

Brandmodstand	650 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
IP kapslingsklasse	IP30 uden dør i henhold til EN/IEC 60529 IP40 med dør i henhold til EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK08 i henhold til EN/IEC 62262 IK08
Overspændingskategori	Klasse II
Omgivelsestemperatur under drift	-15...60 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	13,800 cm
Pakke 1 Længde	26,000 cm
Package 1 Length	63,800 cm
Pakke 1 Vægt	2,766 kg
Enhedstype af pakke 2	P12
Antal enheder i pakke 2	35
Pakke 2 Højde	98,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Længde	120,000 cm
Pakke 2 Vægt	91,000 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	 Oplysninger Om Udtjent Udstyr

Logistik informationer

Oprindelsesland	IT
-----------------	----