



Hoofd

Gamma van producten	Odace
Product or component type	Stopcontact
Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe
Nummerstekkerbus	1
Type of packing	Verfafdekplaat
Aantal aansluitklemmen per pool	2

Complementair

Montage apparaat	Verzonken
Configuratie polen stopcontact	2P + E
Afdekkingstype	Met rolluik
Outlet standard deviation	Schuko
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Kleurtint	Aluminium
Oppervlakte afwerking	Mat
Nominale stroom	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Network frequency	50 Hz
Levensduur in cycli	5000 cycles
Elektrische levensduur	5000 cycles
Connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
Vorm schroefkop	Pozidriv Nr. 1
Capaciteit klemaansluiting	1 x 1.5...2 x 4 mm ² voor stijf kabel(s) 1 x 1.5...2 x 4 mm ² voor gestrengd kabel(s) 1 x 1.5...2 x 4 mm ² voor flexibel kabel(s)
Wire stripping length	12 mm
Materiaal	ASA + PC: kap van het mechanisme PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: steunframe PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing
Height	71 mm
Width	71 mm
Depth	47,3 mm
Inbouwdiepte	31,3 mm
Net weight	0,046 kg
Weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-5...50 °C
Doorslagvastheid	2000 V
Ambient air temperature for operation	5...35 °C
Standards	UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Productcertificaten	Aenor: 030/2210 N
IK-beschermingsgraad	IK04
IP-beschermingsgraad	IP21 D

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	46,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	18,0 cm
Package 2 Width	37,0 cm
Package 2 Length	5,8 cm
Package 2 Weight	580,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	3,94 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Minimum percentage of recycled plastic content	54

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------