



Hoofd

Gamma van producten	Odace
Product or component type	TV/R-aansluiting
Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe
Type televisie-stopcontact	Tussenliggend
Type of packing	Verfafdekplaat

Complementair

Montage apparaat	Verzonken
TV-connector	Mannelijk IEC 9,52 mm
FM-connector	Vrouwelijk IEC 9,52 mm
Padverzwakking	3 DB R signaal5...108 MHz 3 dB TV signaal125...862 MHz
Aantal ingangen	1
Maximale aftakkracht	12 DB R signaal5...108 MHz 12 dB TV signaal125...862 MHz
Retour verlies	10 DB IN-OUT 10 DB TV 12 dB R
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Kleurtint	Aluminium
Oppervlakte afwerking	Mat
Connections - terminals	Schroefklemmen
Vorm schroefkop	Pozidriv Nr. 1
Wire stripping length	8 mm
Type kabel	Coaxiaal
Buitendiameter kabel	7 mm
Materiaal	Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: steunframe Zinc alloy: behuizing
Height	71 mm
Width	71 mm
Depth	40 mm
Inbouwdiepte	24 mm
Net weight	0,0604 kg
Weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-5...50 °C
Ambient air temperature for operation	5...45 °C
Standards	NL 50083-4
IK-beschermingsgraad	IK04
IP-beschermingsgraad	IP21 D

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	89 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,8 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	37 cm
Package 2 Weight	535 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,604 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------