

XAWG310EX

Harmony XAWF ATEX D tokozott hármass nyomógomb, műanyag, 1NO zöld, 1NC piros, 1NO fekete



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAW
Termék vagy alkatrész típusa	Komplett dóm kamera
Készülék rövid neve	XAWG
Vezérlőállomás-alkalmazás	Három funkció
Anyag	Üvegszál erősítéssel
Ellenőrzőállomás felépítése	1 süllyesztett nyomógomb, zöld, rugós 1 NO 1 süllyesztett nyomógomb, vörös, rugós 1 NC 1 süllyesztett nyomógomb, fekete, rugós 1 NO

Kiegészítő jellemzők

Tokozat alapszíne	Fekete
Fedél színe	Fekete
Kábelbemenet	1 furat ISO M20-as tömszelence számára
Szélesség	85 mm
Mélység	70 mm
Magasság	226 mm
Nettó súly	0,915 kg
Jelölés	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Mechanikai tartósság	5000000 ciklus
Rövidzárlat-védelem	10 A megszakító típus gG
[Ie] névleges üzemi áram	3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...60 °C
Túlfeszültségi kategória	II megfelel IEC 60536
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	IEC 60079-31:2009/A1 EN 60127-6:2009/A1 IEC 60947-5-5 IEC 61000-6-4 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991 IEC 60079-31:2008 IEC 600825-1:2009 IEC 60947-6-1 ISO 13851
Irányelvek	94/9/EK - ATEX irányelv
Poros zóna	21-22-es zóna
Terméktanúsítványok	INERIS 04ATEX0025

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1. csomag hossza	23,5 cm
1. csomag súlya	944 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	4,081 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------