



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZD4
Termék kompatibilitása	XCKD XCMD XCKT XCKP
Kapcsolódó fej	ZCE05 ZCE01
Működőfej mozgása	Forgó
Kezelő típusa	Rod lever húzórugó üvegszál erősítéssel (körkeresztmetszetű rúd 3 mm, L = 125 mm)
Pályák	Nincs sín
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	Bármely mozgó alkatrésszel
Pozitív nyitás	Nincs

Környezet

A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,0 cm
1. csomag szélessége	2,0 cm
1. csomag hossza	12,7 cm
1. csomag súlya	13,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	3,0 cm
2. csomag szélessége	24,0 cm
2. csomag hossza	19,0 cm
2. csomag súlya	130,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	100
3. csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	15 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	1,585 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------