



Hauptmerkmale

Geräteanwendung	Standardmäßiger Gießereischalter
Kurzbezeichnung des Geräts	FT
Name der Reihe	Schwere Beanspruchung

Zusatzmerkmale

[I _{th}] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	20 A
[U _i] Bemessungs-Isolationsspannung	600 V
Art der Grundplatte	Ausführung D
Gehäusematerial	Zinkguss
Kontaktcodebezeichnung	A600 P600
Kontaktformular	Form Z TPDT-SB
Kontaktstatus	Geschlossen B für linksdrehende Stellung Offen A für linksdrehende Stellung
Kontaktmaterial	Versilbertes Kupfer
Betrieb der Kontakte	Mit Sprungfunktion
Maximaler Versetzungswinkel	88 °
Positivöffnung	Ohne
Schalterbetätigung	CW und CCW
Neigungswinkel	14 °
Drehmoment	1,36 Nm
Auslösewinkel	12 °

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-23...85 °C
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse 0
Schutzart (IP)	IP65 IP66 IP67
Schutzart (NEMA)	NEMA 1/2/4/12/13
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]UL-gelistet[RETURN]CSA
Beschichtung	Korrosionsfeste, graue Farbe
Stoßfestigkeit	30 gn
Normen	UL 508

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungen aller hierin enthaltenen Produkte. Dieses Dokument ist kein Ersatz für die maßgebliche Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendung und nicht dafür zu nutzen. Es ist die Pflicht eines jeden Nutzers, die entsprechende und vollständige Risikoanalyse, Bewertung und Tests der Produkte durchzuführen, mit Hinweis auf deren spezifischen Anwendungsfall. Weder TWSS Holding, noch deren Tochtergesellschaften oder Niederlassungen können für den schädlichen Gebrauch verantwortlich oder haftbar gemacht werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,89 cm
VPE 1 Breite	16,256 cm
VPE 1 Länge	7,366 cm
VPE 1 Gewicht	1,134 kg

Nachhaltigkeit

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Für alle Reach RoHS Anfragen kontaktieren Sie uns unter	sustainability@tesensors.com

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------