



Код EAN: 3606480159589



Основные характеристики

Серия	Spacial
Наименование продукта	Spacial S3D
Application	Универсальный
Категория	Компактный шкаф
Номинальная высота шкафа	400 mm
Номинальная ширина шкафа	300 mm
Номинальная глубина шкафа	200 mm
Тип двери	Стекланный
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Состав устройства	1 корпус 1 дверь 1 замок 1 плата кабельного ввода

Дополнительные характеристики

Body type	Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа Цельный корпус
Количество дверей	Лицевая панель: 1 дверь (-и)
Открытие двери	Угол открытия 180° (120 °)
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съёмные части	Дверь шарнирами Панель муфт кабельного ввода винтами
Материал	Корпус: сталь Дверь: сталь и безопасное стекло
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Цвет	Серый (RAL 7035)
Стандарты	МЭК 62208
Сертификаты	BV[RETURN]LR[RETURN]cUL[RETURN]UL[RETURN]GL[RETURN]DNV
Вес нетто	5,804 kg

Условия эксплуатации

Электромагнитная совместимость	Испытание стойкости к электромагнитному полю
Степень защиты NEMA	NEMA 4X/13
Степень ударостойкости IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности использования данных продуктов для специфических применений. Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирование продуктов согласно условиям соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними. Шнейдер Электрик Индустриал САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,5 cm
Package 1 Width	31,5 cm
Package 1 Length	41 cm
Package 1 Weight	5,804 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	56
Package 2 Height	181 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	335 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---