Produktdatenblatt
Eigenschaften

XGSZCNFAC
Konfigurations-Set für RFID mit PNP-Ausgang

Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Radio frequency identification XG
Produkt- oder Komponententyp	Elektronischer Datenträger
Name der elektronischen RFID-Tags	XGSZ
RFID-Frequenz	13,56 MHz
Design	ISO-Kennzeichnung
Zugehörige intelligente Antenne	XGCS491
Außenabmessungen	54 x 85,5 x 1 mm
Menge pro Satz	Satz à 1
Schutzart (IP)	IP65

Zusatzmerkmale

Speichertyp	EEPROM
Speicherbetrieb	Lesen
Anzahl von Lesezyklen	Unbegrenzt
Anzahl von Schreibzyklen	- bei -25…50 °C
Datenspeicherdauer	10 Jahr(e)
Material	PVC (Polyvinylchlorid)
Produktgewicht	0,03 kg

Montage

Normen	ISO 14443
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	8,500 cm
VPE 1 Länge	11,000 cm
VPE 1 Gewicht	25,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	64
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,781 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate