Fiche produit
Caractéristiques

GS1AV1
TeSys GS - Verrouillage capot 63a

Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GS1AV
Type de produit ou équipement	Kit d'inter-verrouillage pour couvercle de fusible
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fermeture

Complémentaires

Accessoires associés	GS
Description des pôles	3P 4P
Courant nominal interrupteur	63 A
Calibre des fusibles	DIN NFC
Taille du fusible	00
Poids du produit	0,012 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	1,5 cm
Longueur de l'emballage 1	10,0 cm
Poids de l'emballage 1	13,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois