Fiche produit
Caractéristiques

15855
TBS - télécommande de blocs d'éclairage de sécurité - compatibilité 50 blocs

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Multi 9
Nom du produit	Multi 9 TBS
Nom de l'appareil	TBS
Type de produit ou équipement	Télécommande pour bloc d'éclairage de secours avec report de défauts
Application	Contrôle

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220/240 V CA 45...60 Hz
Tension de sortie	7,2 V CC
Puissance nominale en VA	3,5 VA
Temps de charge	24 H
Nombre de blocs lumineux	50 1,5 mm² BAES 30 BAAS Ma 30 BAAS MaMe 30 TA41BDM 30 TA41BDMMe
Support de montage	Rail DIN
Raccordement	Borne à vis
Nombre de câbles	2 câble(s) 2,5 mm²
Pas de 9 mm	6
Poids du produit	0,25 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0…40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,200 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	5,900 cm
Poids de l'emballage 1	200,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	48
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,928 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois