Produktdatenblatt
Eigenschaften

A9N26924
Hilfsschalter OF für C60/C120/iDPN, 1W

EAN Code: 3606480382925

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung des Geräts	OF
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom	AC-12 3 A bei 380 - 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A bei 220 - 240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A bei 130 V, DC DC-12 1,5 A bei 60 V, DC DC-12 2 A bei 48 V, DC DC-12 6 A bei 24 V, DC
[Uc] Steuerkreisspannung	24 - 415 V AC 50/60 Hz 24 - 130 V DC
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben: ja
Höhe	85,3 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	30 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel Schraubklemmenleiste (unten) 1 Kabel(n) 0,5…2,5 mm² - fest Schraubklemmenleiste (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	ASEFA[RETURN]KEMA[RETURN]LCIE[RETURN]ASTA
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,9 cm
VPE 1 Breite	2,1 cm
VPE 1 Länge	9,4 cm
VPE 1 Gewicht	37 g

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	8,7 cm
VPE 2 Breite	10 cm
VPE 2 Länge	26,5 cm
VPE 2 Gewicht	501 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	5,088 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months