Fiche produit
Caractéristiques

OVA58900
Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité évacuation - incandescent - IP42

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Equipement fournis	Étiquette picto: homme fuite vers le bas Étiquette picto: homme fuite vers la droite étiquette picto: homme fuite vers la gauche
Fonction	Standard
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 x 4,8 V 1,7 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	Incandescent BA 9s 2 2,4 W: lampe d'éclairage

Complémentaires

Type de lampe	Incandescent
Montage de l'appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré mural Saillie mural
Type de plastron	Face avant transparente
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance consommée en VA	4 VA
Puissance consommée en W	3,2 W
Consommation électrique	17 mA
Autonomie	1 h
Temps de charge	24 H
Flux lumineux	45 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	236 mm
Largeur	104,5 mm
Profondeur	80,5 mm
Poids du produit	0,7 kg

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Normes	NF EN 60598-1 NF C 71-801 NF AEAS EMC directive NF EN 60598-2-22 NF C 71-820
Température ambiante de fonctionnement	-5…30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07
Degré de protection (IP)	IP42

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	11,2 cm
Longueur de l'emballage 1	24,5 cm
Poids de l'emballage 1	754 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE

Garantie contractuelle

Garantie	18 months