Fiche produit
Caractéristiques

TSXESPPM005
Preventa - Pacdrive m encoder splitt er cable 5 metr

Principales

Gamme de produit	Automatisme de sécurité Preventa
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Module de contrôle de la vitesse sécurisé Entraînement MC4

Complémentaires

Accessoires associés	XPSMCMEN0… PacDrive M
Longueur de câble	5 m
Raccordement électrique	Connecteur: SUB-D 9 blindé femelle, coudé pour moteur PacDrive M Connecteur: SUB-D 9 blindé mâle, coudé pour variateur PacDrive M Connecteur: RJ45, droit pour XPSMCMEN0…
Jauge AWG	AWG 24
Catégorie de réseau de communication	5e
Type de câble	Câble à paires blindées torsadées câble: rouge
Poids du produit	0,51 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.