Produktdatenblatt
Eigenschaften

XZCC43FCP40B
DIN 43650A-Buchse, 4-polig, abgewinkelt, Kabelverschraubung Pg 11

Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Stecker
Elektrische Verbindung	Abgewinkelte Buchse DIN 43650 A, 4-polig
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabelverbindung	Schraubanschluss / Leiterquerschnitt <1,5 mm² / Klemmkapazität 7…10 mm

Zusatzmerkmale

Kabelverschraubungstyp	Pg 11
Kabelsteckerbefestigung	Befestigungsschraube
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC
[In] Bemessungsstrom	16 A
Gehäusematerial	Kunststoff
Minimaler Isolationswiderstand	0,1 GΩ
Kontaktwiderstand	4000 µOhm
Produktgewicht	0,035 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…125 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	10,000 cm
VPE 1 Gewicht	33,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,962 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months

Abmessungen



(1) Kabelverschraubung Pg 11

Anschlüsse und Schaltpläne