MaterielElectrique.com

Fiche produit
Caractéristiques

9001SKR4R05H6
Harmony - Coup de poing

Green Premium™

Principales

Gamme de produit	Harmony 9001SK
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Nom de l'appareil	9001SK

Complémentaires

Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	30 mm
Fonctionnement des contacts	Standard
Endurance mécanique	5000000 cycle
Présentation du produit	Produit complet

Environnement

Normes	JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 EN/CEI 60947-5-1 EN/CEI 60947-1 UL 508 EN/CEI 60947-5-4 JIS C 852
Degré de protection IP	IP66
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,08 cm
Largeur de l'emballage 1	7,112 cm
Longueur de l'emballage 1	6,35 cm
Poids de l'emballage 1	226,796 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois