Scheda prodotto
Caratteristiche

GVAX116
Sganciatore minima tensione INRS TeSys GV-AX 110-115 V CA 60Hz

Presentazione

Gamma	TeSys TeSys Deca
Tipo prodotto	Bobina di minima tensione di sicurezza
Nome dispositivo	GVAX

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	TeSys GV2ME TeSys Deca
Tensione di comando [Uc]	110...115 V CA 60 Hz
Soglie tensione circuito di controllo	0,85...1,1 Un
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V CA conforme a IEC 60947-1 600 V CA conforme a UL 60947-4-1 600 V CA conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1
Soglia tensione di sgancio	0,7...0,35 Un
Potenza di spunto in VA	12 VA CA
Potenza di spunto in W	8 W
Assorbimento potenza di mantenimento VA	3,5 VA CA
Assorbimento potenza di mantenimento W	1,1 W
Tempo di funzionamento	10...15 ms conforme a IEC 60947-1
Fattore di carico	100 %
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…2,5 mm²solido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²solido Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Coppia di serraggio	< 14 Nm su morsetti di fissaggio a vite
Durata meccanica	30000 cicli
Quantità per confezione	Set da 10
Altezza	89 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	66 mm
Peso prodotto	0,105 kg
Colore	Grigio scuro

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,3 cm
Confezione 1: larghezza	3,6 cm
Confezione 1: profondità	9,1 cm
Confezione 1: peso	129,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months