Fiche produit
Caractéristiques

15173
interrupteursectionneur INA 4P 63 A

Principales

Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil	I-NA
Application	Isolation Contrôle
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
Catégorie d'emploi	AC-23A se conformer à CEI EN 60669-1 AC-23A se conformer à CEI EN 60947-3

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 415 V CA 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI EN 60669-1 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI EN 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 KV se conformer à CEI EN 60669-1 6 kV se conformer à CEI EN 60947-3
Indication de tension	Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente	Oui
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	8
Hauteur	81 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	74 mm
Poids du produit	0,46 kg
Endurance mécanique	25000 cycle
Durée de vie électrique	AC-23A : 5000 cycle se conformer à CEI 60947-3
Mode de raccordement	Borne du type à cage1 câble(s) 1…50 mm² rigide

Environnement

Normes	CEI 60947-3 CEI 60669-1
Degré de protection IP	IP4 se conformer à CEI 60947-3
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-3
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60947-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,3 cm
Largeur de l'emballage 1	8,7 cm
Longueur de l'emballage 1	8,2 cm
Poids de l'emballage 1	0,345 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months