Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG3902-8000
Leuchtanhänger für 3-polige Schalter, AC 400 V, 1,25 mA, AQUASTAR

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Lampenfassung
Produktbestimmung	3-poliger Schalter

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400 V
Netzwerktyp	AC
[In] Bemessungsstrom	1,25 mA
Lichtquelle	LED
Farbe der Lichtquelle	Weiß
Hauptfarbton	Weiß
Farbton	Weiß

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,1 cm
VPE 1 Breite	0,9 cm
VPE 1 Länge	2,9 cm
VPE 1 Gewicht	2,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	3,2 cm
VPE 2 Breite	7,4 cm
VPE 2 Länge	7,4 cm
VPE 2 Gewicht	19,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	500
VPE 3 Höhe	18,5 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	2,31 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate