Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYAEPX42U8
Actassi, Erweiterungsrahmen, 42HE, Breite 800 mm

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Set für rückseitige Erweiterung
Zubehör / Teilekategorie	Verkleidungszubehör
Geräteanwendung	Für die Montage einer Tür oder Wand
Farbe	Grau (RAL 7035)

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert
Montageort	Gehäuserückseite
Anpassung	In Tiefen von 700, 900 und 1100 mm
Anzahl der Rack-Einheiten	42U
Kompatible Produktfamilie	Actassi VDA Actassi VDS
Produktbestimmung	Gehäuse
Breite	800 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,5 cm
VPE 1 Breite	12,5 cm
VPE 1 Länge	204,5 cm
VPE 1 Gewicht	13,954 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	48,5 cm
VPE 2 Breite	210,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	311,08 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.