# Produktdatenblatt
## Eigenschaften

# NSYS3D10630
## Spacial S3D Volltür ohne Montageplatte H1000xB600xT300 IP66 IK10 RAL7035.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Baureihe | Spacial |
| Produktname | Spacial S3D |
| Anwendung | Mehrzweck |
| Kategorie | Kompaktgehäuse |
| Gehäuse-Nennhöhe | 1000 mm |
| Gehäuse-Nennbreite | 600 mm |
| Gehäuse-Nenntiefe | 300 mm |
| Türtyp | Einfach |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte |
| Typ der Durchführungsplatte | Standard |
| Installationszubehörtyp | Wandmontage |
| Geräteaufbau | 1 Gehäuse<br>1 Tür<br>1 Schloss<br>1 Kabeleinführungsplatte |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Gehäusetyp | Einteiliges Gehäuse<br>Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke |
| Anzahl der Türen | Vorderseite: 1 Tür(en) |
| Türöffnungsseite | Reversibel (120 °) |
| Schlosstyp | 3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Vorne |
| Abnehmbare Teile | Tür durch Scharniere<br>Kabeleinführungsplatte durch Schrauben |
| Material | Stahl |
| Oberflächenbeschaffenheit | Epoxid-Polyester-Pulver |
| Farbe | Grau (RAL 7035) |
| Normen | IEC 62208 |
| Produktzertifizierungen | UL[RETURN]cUL[RETURN]GL[RETURN]LR[RETURN]BV[RETURN]DNV |
| Produktgewicht | 29,5 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| Schutzart (NEMA) | NEMA 4X/13 |
| Schutzart (IK) | IK10 entspricht IEC 62262 |
| Schutzart (IP) | IP66 entspricht IEC 60529 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 102,6 cm |
| VPE 1 Breite | 62,0 cm |
| VPE 1 Länge | 35,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 29,5 kg |
| VPE 2 Art | PAM |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

| | |
|---|---|
| VPE 2 Menge | 6 |
| VPE 2 Höhe | 120 cm |
| VPE 2 Breite | 103 cm |
| VPE 2 Länge | 140 cm |
| VPE 2 Gewicht | 187 kg |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACh-Verordnung | REACh-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| Gewährleistung | 18 months |