Termékadatlap
Jellemzok

SDD314221
ÚJ SEDNA 2x2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, kerettel, antracit

Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Function	Csatlakozóaljzat
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Delivery form	Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal With cover frame
A csomagolás típusa	Tasakos
Aljzatok pólusainak kiosztása	2 x 2P + F biztonsági zsaluval
Aljzat szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Aljzat szabványától eltérés	Európai
Névleges áram	16 A -250 V AC
Aljzatszám	2
Névleges áram	16 A
Színárnyalat	Antracit (RAL 7021)
Mennyiség készletenként	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Vezetékhosszúság	13 mm
Hálózat típusa	AC
Anyag	PC (polycarbonate)
Felületkezelési mód	Festett
Szélesség	120 mm
Mélység	49 mm
IK védettségi fok	IK03
Nettó súly	0,095 kg
Depth of visual part	24 mm
Rögzítési mód	Csavarok vagy karmok, a karmok tartománya: 52…77 mm 52…69 mm
Magasság	85 mm
Felületkezelés	Matt
Wire structure	Merev Rugalmas Sodrott
Terminal capacity	2 vezeték(ek)1,5…2,5 mm²
Kind of terminals	Csavaros bekötések
Teljesítménytartomány	3680 W

Környezet

IP védettségi fok	IP20
Terméktanúsítványok	VDE[RETURN]AENOR[RETURN]EAC
Conformity mark	CE
Szabványok	IEC 60884-1

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítoképességére vonatkozó muszaki jellemzoket.
Ez a dokumentáció nem helyettesíti és nem használható alkalmasság meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban
Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelo és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	9,000 cm
1.csomag hossza	12,000 cm
1. csomag súlya	100,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	8
2.csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	884,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	96
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	11,257 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACh rendelet	REACh Nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék